

# 导向单元 FENG-50-80-GF

订货号: 8204077

FESTO



## 数据表

| 特性                  | 值              |
|---------------------|----------------|
| 规格                  | 50             |
| 行程                  | 80 mm          |
| 安装位置                | 可选             |
| 导轨                  | 滑动轴承导轨         |
| 结构特点                | 导轨             |
| 防爆                  | 必须遵守证书中的信息!    |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度                | -20 °C...80 °C |
| 位移力                 | 50 N           |
| 移动质量                | 1798 g         |
| 产品重量                | 4574 g         |
| 安装方式                | 通过内螺纹安装        |
| 材料说明                | RoHS 合规        |
| 导向部件材料              | 高合金钢           |
| 外壳材料                | 阳极氧化精制铝合金      |
| 联接板材料               | 阳极氧化精制铝合金      |