


转接板
OAMC-PA-G14-4
订货号: 8205196

FESTO



数据表

特性	值
安装支架材料	阳极氧化铝
安装位置	可选
结构特点	底座
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
最大紧固扭矩	1 Nm
产品重量	215 g
安装方式	通过螺纹直接安装
真空吸盘安装	内螺纹 G1/4
吸盘固定件, 数量	4
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
板材料	阳极氧化精制铝合金