

长度补偿器
VAL-3/8-80-F1A
订货号: 8210510

FESTO



数据表

特性	值
吸盘支座的高度补偿器	80 mm
安装位置	可选
结构特点	真空口位于顶部
工作压力	-0.95 bar...8 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
适用于锂离子电池生产	适用于铜/锌/镍值降低的电池生产 (F1a)
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	275 g
安装方式	带有 M25x1.5外螺纹
真空吸盘安装	内螺纹 G3/8
真空接口	内螺纹 G3/8
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	铝
支架材料	铝 POM 高合金不锈钢