

圆形气缸  
DPRA-N-1 1 1/4"-5-U-N  
订货号: 8217863

FESTO



数据表

| 特性                  | 值                                |
|---------------------|----------------------------------|
| 行程                  | 5 in                             |
| 活塞直径                | 1 1/4"                           |
| 活塞杆螺纹               | 7/16-20 UNF-2A                   |
| 缓冲                  | 无缓冲                              |
| 安装位置                | 可选                               |
| 活塞杆端部               | 外螺纹                              |
| 结构特点                | 缸径<br>活塞杆<br>缸筒                  |
| 位置检测                | 无                                |
| 扭矩/导向保护             | 圆形活塞杆                            |
| 工作压力                | 9.99 psi...150 psi               |
| 工作模式                | 双作用                              |
| 工作介质                | 压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| 工作和先导介质说明           | 可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)           |
| 耐腐蚀等级 CRC           | 1 - 低耐腐蚀能力                       |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364 区域 III                 |
| 环境温度                | -40 °F...300 °F                  |
| 产品重量                | 0.97 lb                          |
| 气动接口                | 1/8 NPT                          |
| 材料说明                | RoHS 合规                          |
| 密封件材料               | NBR                              |
| 活塞杆材料               | 高合金不锈钢                           |
| 缸筒材料                | 高合金不锈钢                           |