

圆形气缸
DPRA-N-1 1 1/4"-2-U-N
订货号: 8217865

FESTO



数据表

特性	值
行程	2 in
活塞直径	1 1/4"
活塞杆螺纹	7/16-20 UNF-2A
缓冲	无缓冲
安装位置	可选
活塞杆端部	外螺纹
结构特点	缸径 活塞杆 缸筒
位置检测	无
扭矩/导向保护	圆形活塞杆
工作压力	9.99 psi...150 psi
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
环境温度	-40 °F...300 °F
产品重量	0.74 lb
气动接口	1/8 NPT
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
活塞杆材料	高合金不锈钢
缸筒材料	高合金不锈钢