


联轴器轮毂  
EAMC-H-10-5-GB5-5  
订货号: 8228646

FESTO



数据表

| 特性                | 值                       |
|-------------------|-------------------------|
| 安装直径 1            | 5 mm                    |
| 规格                | 10                      |
| 标称长度              | 9.5 mm                  |
| 安装位置              | 可选                      |
| 最大转速              | 10000 rpm               |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L          |
| 储存温度              | -25 °C...60 °C          |
| 相对空气湿度            | 0 - 95%                 |
| 环境温度              | -25 °C...60 °C          |
| 惯性动量              | 0.022 kgmm <sup>2</sup> |
| 可传递的扭矩            | 0.6 Nm                  |
| 产品重量              | 2 g                     |
| 材料说明              | RoHS 合规                 |