

联轴器轮毂
EAMC-H-25-10-GB8-9
订货号: 8228651

FESTO



数据表

特性	值
安装直径 1	9 mm
规格	15/25
标称长度	15.4 mm
安装位置	可选
最大转速	10000 rpm
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-25 °C...60 °C
惯性动量	1.04 kgmm ²
可传递的扭矩	2 Nm
产品重量	13 g
材料说明	RoHS 合规