

联轴器轮毂
EAMC-H-30-10-GB16-8
订货号: 8228655

FESTO



数据表

特性	值
安装直径 1	8 mm
规格	30
标称长度	20.7 mm
安装位置	可选
最大转速	8000 rpm
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
储存温度	-25 °C...60 °C
相对空气湿度	0 - 95%
环境温度	-25 °C...60 °C
惯性动量	3.2 kgmm ²
可传递的扭矩	7.5 Nm
产品重量	26 g
材料说明	RoHS 合规