


开关阀  
MS6-EM1-AGF  
订货号: 8232876

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 系列                      | MS                                      |
| 规格                      | 6                                       |
| 结构特点                    | 旋转闸阀                                    |
| 驱动方式                    | 手动                                      |
| 排气功能                    | 不带节流选项                                  |
| 控制锁                     | 可以用附件关闭                                 |
| 先导类型                    | 直接                                      |
| 阀功能                     | 两位三通阀，双电控                               |
| 工作压力                    | 0 Mpa...1.8 Mpa<br>0 bar...18 bar       |
| C 值                     | 30.8 l/sbar                             |
| b 值                     | 0.57                                    |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 8700 l/min                              |
| 标准标称流量 2-3              | 6200 l/min                              |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体 |
| 工作和先导介质说明               | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）                   |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 2 - 中等耐腐蚀能力                             |
| 材料说明                    | RoHS 合规                                 |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 介质温度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 环境温度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 适合食品行业使用                | 见补充材料说明                                 |
| 安装方式                    | 要么：<br>管式安装<br>带附件                      |
| 安装位置                    | 可选                                      |
| 流向                      | 不可逆                                     |
| 产品重量                    | 880 g                                   |
| 气接口，气口 1                | G1                                      |
| 气接口，气口 2                | G1                                      |
| 气接口，气口 3                | G1/2                                    |

| 特性    | 值         |
|-------|-----------|
| 密封件材料 | TPE-U(PU) |
| 外壳材料  | 压铸铝       |