


过滤器
MS6-LF-AGF-E-R-M
订货号: 8232880

FESTO



数据表

特性	值
规格	6
系列	MS
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
过滤等级	40 μm
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	烧结式过滤器，带冷凝液分离器
保护罩	塑料滤杯保护罩
冷凝水分离程度	75 %
工作压力	0 Mpa...2 Mpa 0 bar...20 bar 0 psi...290 psi
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	4100 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [::9:] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
适合食品行业使用	见补充材料说明
出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
孔径	40 μm
产品重量	900 g
安装方式	要么： 管式安装 带附件
气接口，气口 1	G1
气接口，气口 2	G1
材料说明	RoHS 合规
底座材料	压铸铝
密封件材料	NBR
过滤器材料	PE

特性	值
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	PC
隔离板材料	POM