


# 过滤减压阀 MS6-LFR-1/2-D7-E-R-V-MPA 订货号: 8232893

FESTO



## 数据表

| 特性                      | 值                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| 规格                      | 6                                           |
| 系列                      | MS                                          |
| 控制锁                     | 可锁定旋转手柄                                     |
| 安装位置                    | 垂直 $\pm 5^\circ$                            |
| 过滤等级                    | 40 $\mu\text{m}$                            |
| 冷凝水排放装置                 | 全自动                                         |
| 结构特点                    | 带压力表的过滤减压阀                                  |
| 最大冷凝容积                  | 38 $\text{cm}^3$                            |
| 控制器功能                   | 输出压力常数<br>带二级排气                             |
| 保护罩                     | 塑料滤杯保护罩                                     |
| 冷凝水分离程度                 | 75 %                                        |
| 压力表（模拟）或压力显示器（数字）       | 带压力表                                        |
| 工作压力                    | 0.2 Mpa...1.2 Mpa<br>2 bar...12 bar         |
| 压力调节范围                  | 0.5 bar...12 bar                            |
| 最大压力迟滞                  | 0.025 Mpa<br>0.25 bar<br>3.625 psi          |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 4500 l/min                                  |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:9:]<br>惰性气体      |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 2 - 中等耐腐蚀能力                                 |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                           |
| 储存温度                    | -10 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$ |
| 适合食品行业使用                | 见补充材料说明                                     |
| 输出口空气纯净度等级              | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:8:4]             |
| 介质温度                    | -10 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$ |
| 环境温度                    | -10 $^\circ\text{C}$ ...60 $^\circ\text{C}$ |
| 孔径                      | 40 $\mu\text{m}$                            |
| 产品重量                    | 875 g                                       |

| 特性       | 值                           |
|----------|-----------------------------|
| 安装方式     | 要么：<br>面板式安装<br>管式安装<br>带附件 |
| 气接口，气口 1 | G1/2                        |
| 气接口，气口 2 | G1/2                        |
| 材料说明     | RoHS 合规                     |
| 控制面板材料   | PA<br>POM                   |
| 密封件材料    | NBR                         |
| 过滤器材料    | PE                          |
| 外壳材料     | 压铸铝                         |
| 膜片材料     | NBR                         |
| 碗罩材料     | PC                          |
| 隔离板材料    | POM                         |