


减压阀  
MS6-LR-AGF-D7-VS  
订货号: 8233002

FESTO



数据表

| 特性                      | 值                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| 规格                      | 6                                       |
| 系列                      | MS                                      |
| 控制锁                     | 可锁定旋转手柄                                 |
| 安装位置                    | 可选                                      |
| 结构特点                    | 直动式膜片减压阀                                |
| 控制器功能                   | 输出压力常数<br>带二级排气<br>带回流功能                |
| 工作压力                    | 0.08 Mpa...2 Mpa<br>0.8 bar...20 bar    |
| 压力调节范围                  | 0.5 bar...12 bar                        |
| 最大压力迟滞                  | 0.025 Mpa<br>0.25 bar<br>3.625 psi      |
| 标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化） | 5500 l/min                              |
| 工作介质                    | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>惰性气体 |
| 工作和先导介质说明               | 可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）                   |
| 耐腐蚀等级 CRC               | 2 - 中等耐腐蚀能力                             |
| 油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                       |
| 储存温度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 适合食品行业使用                | 见补充材料说明                                 |
| 介质温度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 环境温度                    | -10 °C...60 °C                          |
| 产品重量                    | 1030 g                                  |
| 安装方式                    | 要么：<br>面板式安装<br>管式安装<br>带附件             |
| 气接口，气口 1                | G1                                      |
| 气接口，气口 2                | G1                                      |
| 材料说明                    | RoHS 合规                                 |
| 底座材料                    | 压铸铝                                     |

| 特性     | 值         |
|--------|-----------|
| 控制面板材料 | PA<br>POM |
| 密封件材料  | NBR       |
| 外壳材料   | 压铸铝       |
| 膜片材料   | NBR       |