


气源处理装置组合
MSB4-1/4:1:1:3
订货号: 8233006

FESTO



数据表

特性	值
规格	4
系列	MS
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	纤维过滤器
最大冷凝容积	19 ml
保护罩	塑料滤杯保护罩
工作压力	0 Mpa...1.4 Mpa 0 bar...14 bar 0 psi...203 psi
最大标准流量	360 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [6::4] 惰性气体
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
输出口空气纯净度等级	符合 ISO 8573-1:2010 [5::3] 标准的压缩空气
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	400 g
安装方式	带附件
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	G1/4
密封件材料	NBR
过滤器材料	硼硅酸盐纤维
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	PC