

气源处理装置组合
MSB4-1/4:02:02-WP-Z
订货号: 8233010

FESTO



数据表

特性	值
规格	4
系列	MS
控制锁	可锁定旋转手柄 可以用附件关闭
结构特点	减压阀不带压力表
控制器功能	输出压力常数 具有主压力补偿功能 带二级排气 带回流功能
工作压力	0.08 Mpa...1.4 Mpa 0.8 bar...14 bar 11.6 psi...203 psi
压力调节范围 MPa	0.03 Mpa...0.7 Mpa
压力调节范围	0.3 bar...7 bar
压力调节范围 psi	4.35 psi...101.5 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 °C...60 °C
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	490 g
安装方式	通过安装支架
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	G1/4
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝