


气源处理装置组合

MSB4-1/8:C3:J1:D1:A1:F3-WP

订货号: 8233012

FESTO



数据表

特性	值
规格	4
系列	MS
控制锁	可锁定旋转手柄 可以用附件关闭
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
过滤等级	40 μm
手控装置	锁定式 按钮式
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	分支模块 软启动阀 开关阀 开关阀/过滤减压阀
最大冷凝容积	19 ml
控制器功能	输出压力常数 具有主压力补偿功能 带二级排气 带回流功能
保护罩	塑料滤杯保护罩
压力表（模拟）或压力显示器（数字）	带压力表
工作压力	0.45 Mpa...1.4 Mpa 4.5 bar...14 bar 65.25 psi...203 psi
压力调节范围 MPa	0.4 Mpa...1.2 Mpa
压力调节范围	4 bar...12 bar
压力调节范围 psi	58 psi...174 psi
最大标准流量	450 l/min
线圈的特性参数	24 V DC: 1.5 W
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$

特性	值
输出口空气纯净度等级	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	1500 g
安装方式	通过安装支架
气接口, 气口 1	G1/8
气接口, 气口 2	G1/8
气接口, 气口 3	G1/4
过滤器材料	PE
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	PC