


气源处理装置组合

MSB4-1/8:J5:M1

订货号: 8233016

FESTO



数据表

特性	值
规格	4
系列	MS
控制锁	可锁定旋转手柄 可以用附件关闭
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
冷凝水排放装置	手动旋转
结构特点	过滤器/闭环控制器/油雾器
最大冷凝容积	19 ml
过滤等级	40 μm
最大贮油量	30 cm^3
控制器功能	输出压力常数 具有主压力补偿功能 带二级排气 带回流功能
保护罩	塑料滤杯保护罩
压力表（模拟）或压力显示器（数字）	带压力表
工作压力	0.15 Mpa...1.4 Mpa 1.5 bar...14 bar
压力调节范围	1 bar...7 bar
最大标准流量	950 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [-:4:-] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
介质温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
环境温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
产品重量	490 g
安装方式	带附件
气接口，气口 1	G1/8
气接口，气口 2	G1/8

特性	值
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
过滤器材料	PE
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	PC