


气源处理装置组合

MSB6-AGE:J121:M1-WP

订货号: 8233045

FESTO



数据表

特性	值
规格	6
系列	MS
控制锁	可锁定旋转手柄 可以用附件关闭
安装位置	垂直 $\pm 5^\circ$
冷凝水排放装置	全自动
结构特点	过滤器/闭环控制器/油雾器
最大冷凝容积	38 ml
过滤等级	40 μm
最大贮油量	75 cm^3
控制器功能	输出压力常数 具有主压力补偿功能 带二级排气 带回流功能
保护罩	塑料滤杯保护罩
压力表（模拟）或压力显示器（数字）	带压力表
工作压力	0.2 Mpa...1.2 Mpa 2 bar...12 bar
压力调节范围	0.1 bar...7 bar
最大标准流量	4800 l/min
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-] 惰性气体
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储存温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
出口空气纯净度等级	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:-]
介质温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
环境温度	-10 $^\circ\text{C}$...60 $^\circ\text{C}$
产品重量	1930 g
安装方式	通过安装支架
气接口，气口 1	G3/4
气接口，气口 2	G3/4

特性	值
密封件材料	NBR
过滤器材料	PE
外壳材料	压铸铝
碗罩材料	PC