


旋转式手柄阀 H-3-1/4-B

订货号: 8987

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通阀, 双电控
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	600 l/min
工作气口	G1/4
工作压力	-0.95 bar...10 bar
结构特点	提动座
公称通径	7 mm
先导类型	直接
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
驱动扭矩	0.5 Nm
产品重量	320 g
安装方式	带通孔
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	G1/4
气接口, 气口 3	G1/4
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝