



脚踏阀
FP-5-1/4-B
订货号: 8997

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位五通双电控
驱动方式	手动
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	550 l/min
工作气口	G1/4
工作压力	-0.95 bar...10 bar
结构特点	提动座
复位类型	弹簧复位
公称通径	7 mm
安装位置	可选
先导类型	直接
流向	不可逆
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
驱动力	82 N
产品重量	1845 g
安装方式	带通孔
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 2	G1/4
气接口，气口 3	G1/4
气接口，气口 4	G1/4
气接口，气口 5	G1/4
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝