


直动圆头式阀
VO-3-1/4-B
订货号: 9157

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通，常开，单电控
驱动方式	机械
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	600 l/min
工作气口	G1/4
工作压力	-0.95 bar...10 bar
结构特点	提动座
公称通径	7 mm
先导类型	直接
防爆	☐ 1 (ATEX) ☐ 2 (ATEX) ☐ 21 (ATEX) ☐ 22 (ATEX)
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
驱动力	128 N
产品重量	130 g
安装方式	带通孔
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 2	G1/4
气接口，气口 3	G1/4
密封件材料	NBR
外壳材料	压铸铝