

关节轴承
SGS-M16X1,5
订货号: 9263

FESTO



数据表

特性	值
规格	M16x1.5
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-40 °C...150 °C
最大负载能力	4 kN
产品重量	261 g
材料说明	RoHS 合规
外环材料	黄铜
外壳材料	镀锌钢
内滚道材料	钢
螺母材料	镀锌钢