



压力开关阀
VD-3-PK-3
订货号: 9270



数据表

特性	值
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	100 l/min
工作气口	PK-3
工作压力	0.18 Mpa...0.8 Mpa 1.8 bar...8 bar
公称通径	2.5 mm
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
产品重量	220 g
安装方式	带通孔
气接口，气口 1	PK-3
气接口，气口 2	PK-3
气接口，气口 3	PK-3
材料说明	RoHS 合规