


真空发生器
VAD-1/4
订货号: 9394



数据表

特性	值
拉伐尔喷嘴的公称通径	1 mm
安装位置	可选
喷射器特征	高真空度
结构特点	T 型
工作压力	0.15 Mpa...1 Mpa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
最大真空度	80 %
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-20 °C...80 °C
环境温度	-20 °C...80 °C
安装方式	带通孔
气接口，气口 1	G1/4
气接口，气口 3	G1/4
真空接口	G1/4
外壳材料	压铸铝