

消声节流阀
GRU-1/4-B
订货号: 9517

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	声压控制功能
附加功能的选择	带消声器
气接口, 气口 1	G1/4
调节元件	一字圆头螺丝
安装方式	拧入
标准流量 6 -> 0 bar	0 l/min...1500 l/min
环境温度	-10 °C...70 °C
外壳材料	铝
安装位置	可选
工作压力完整温度范围	0 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...70 °C
产品重量	25 g
液压缓冲器插件的材料	PE
旋入螺钉的材料	压铸铝
材料说明	RoHS 合规
调节螺丝材料	PA