

球阀
QH-1
订货号: 9545

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位两通双螺线管
气接口, 气口 1	G1
气接口, 气口 2	G1
驱动方式	手动
安装方式	管式安装
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	33000 l/min
公称通径	25 mm
外壳材料	黄铜
密封原理	软密封
安装位置	可选
符合标准	ISO 228-1
结构特点	球阀
标称压力 PN	30
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
中等	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [·:·:·] 惰性气体 水 - 无水蒸气 中性流体 按要求提供其它介质
介质温度	-20 °C...150 °C
产品重量	830 g
密封件材料	FPM PTFE
滚珠材料	黄铜, 镀铬
轴材料	黄铜