


短脉冲阀
VLK-3-PK-3
订货号: 9639



数据表

特性	值
公称通径	2.5 mm
工作压力	2.5 bar...8 bar
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	90 l/min
防爆	必须遵守证书中的信息！ ☒ 1 (ATEX) ☒ 2 (ATEX) ☒ 21 (ATEX) ☒ 22 (ATEX)
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
产品重量	170 g
安装方式	安装框架
密封件材料	TPE-U(PU)
外壳材料	压铸锌