

压力指示器
OH-10
订货号: 9791

FESTO



数据表

特性	值
工作压力	0.14 Mpa...0.8 Mpa 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
产品重量	4 g
气动接口	倒钩接头 PK-3
材料说明	RoHS 合规