

# 指示器插件 MFL-230AC

訂貨編號: 10005

FESTO



## 資料表

特性	值
產品重量	14 g
電氣介面	B 型 符合工業標準 (11 mm)
標稱工作電壓, 交流	230 V
電源頻率	50 Hz...60 Hz
允許的電壓波動	-20 % / +15 %
防護等級	IP65 符合 IEC 60529 標準
環境溫度	-20 °C...60 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
CE 標記 (見合格聲明)	符合英國電氣設備相關規定
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
外殼材質	加強型 PA6