


角座閥

VZXF-L-M22C-M-A-N34-180-M1-V4V4T-50-16

訂貨編號: 1002547

FESTO



資料表

特性	值
結構特點	具活塞驅動器的提動閥
驅動方式	氣動
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
安裝方式	管式安裝
線路連接	螺紋介面 3/4 NPT，符合 ANSI/ASME B 1.20.1
公稱通徑	18 mm
閥功能	二口二位，常閉，單穩態
流向	不可逆 氣體介質，在閥座上方
介質壓力	0 Mpa...1.6 Mpa 0 bar...16 bar
標稱壓力 PN	40
排氣功能	不具節流選項
復位類型	彈簧復位
嚮導類型	外部控制
氣動介面	內螺紋 G1/8
工作壓力	0.6 Mpa...1 Mpa 6 bar...10 bar 87 psi...145 psi
中等	水蒸氣 惰性氣體 過濾的壓縮空氣，過濾等級 200 µm
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
最大黏度	600 mm²/s
介質溫度	-40 °C...200 °C
環境溫度	-10 °C...60 °C
流量 Kv	7.5 m³/h
材料說明	RoHS 合規
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
過程閥外殼材料	壓鑄不鏽鋼
過程閥外殼的材料編號	1.4408
螺桿密封件材質	PTFE

特性	值
閥座密封件材質	PTFE
產品重量	1400 g
耐腐蝕等級 CRC	3 - 高耐腐蝕能力
驅動外殼材料	高合金不鏽鋼