

排氣節流閥
GRE-1/4-NPT
訂貨編號: 10058

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	聲壓控制功能
附加功能的選擇	具消音器
氣動介面，氣口 1	1/4 NPT
調節元件	一字圓頭螺絲
安裝方式	擰入
標準流量 6 -> 0 bar	0 l/min...996 l/min
工作壓力	0 bar...10 bar
環境溫度	-10 °C...70 °C
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:::]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...70 °C