

壓力指示器
OH-8-GN
訂貨編號: 10089

FESTO



資料表

特性	值
工作壓力	-0.1 Mpa...0.8 Mpa -1 bar...8 bar -14.5 psi...116 psi
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
氣動介面	倒鉤接頭 PK-3
材料說明	RoHS 合規