


前面板閥
SVOS-3-1/8
訂貨編號: 10191

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常開，單電控
驅動方式	機械
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	120 l/min
工作口	G1/8
工作壓力	0.35 Mpa...0.8 Mpa 3.5 bar...8 bar
結構特點	活塞閥座
復位類型	彈簧復位
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
嚮導類型	直接
流向	不可逆
搭接	正重疊
防爆	防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [...:~]
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
環境溫度	-10 °C...60 °C
驅動力	8 N
安裝方式	具通孔
氣動介面，氣口 1	G1/8
氣動介面，氣口 2	G1/8
氣動介面，氣口 3	G1/8
蓋子材料	POM
密封件材質	NBR TPE-U(PU)
外殼材質	鋁