


面板安裝式閥  
SVS-4-1/8  
訂貨編號: 10192

FESTO



資料表

| 特性                      | 值                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| 閥功能                     | 四口二位閥，單電控                                                  |
| 驅動方式                    | 機械                                                         |
| 標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化） | 120 l/min                                                  |
| 工作口                     | G1/8                                                       |
| 工作壓力                    | 0.35 Mpa...0.8 Mpa<br>3.5 bar...8 bar                      |
| 結構特點                    | 活塞閥座                                                       |
| 復位類型                    | 彈簧復位                                                       |
| 密封原理                    | 軟密封                                                        |
| 安裝位置                    | 可選                                                         |
| 嚮導類型                    | 直接                                                         |
| 流向                      | 不可逆                                                        |
| 防爆                      | 防爆區 1 (ATEX)<br>防爆區 2 (ATEX)<br>區 21 (ATEX)<br>區 22 (ATEX) |
| 工作介質                    | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [-:::]                             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性       | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| 環境溫度                    | -10 °C...60 °C                                             |
| 驅動力                     | 8 N                                                        |
| 安裝方式                    | 具通孔                                                        |
| 氣動介面，氣口 1               | G1/8                                                       |
| 氣動介面，氣口 2               | G1/8                                                       |
| 氣動介面，氣口 3               | G1/8                                                       |
| 氣動介面，氣口 4               | G1/8                                                       |
| 蓋子材料                    | POM                                                        |
| 密封件材質                   | NBR<br>TPE-U(PU)                                           |
| 外殼材質                    | 鋁                                                          |