

插頭

NECU-M-S-B12G5-C2-PB

訂貨編號: 1066354

FESTO



資料表

特性	值
基於標準	EN 61076-2-101 EN 61984
產品重量	46.1 g
電氣介面 1	直列式插頭, M12x1, 5 針, B 編碼, 可遮罩
插頭編碼	B
電氣介面 2	螺紋端子, 可遮罩
操作電壓範圍 DC	0 V...60 V
操作電壓範圍 AC	0 V...60 V
40°C 時的額定電流	4 A
抗電湧性	1.5 kV
傳輸特徵	DIN EN 50173/CAT 5
許用的電纜直徑	6 mm...8 mm
介面橫截面	0.14 mm ² ...0.75 mm ²
防護等級	IP67
環境溫度	-25 °C...85 °C
CE 認證 (見合格聲明)	符合歐盟低電壓指令
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
外殼材質	壓鑄鋅 鍍鎳
電觸頭材料	黃銅 青銅