


# 插頭 NECU-S-M8G4-C2

訂貨編號: 1068198

FESTO



## 資料表

特性	值
符合標準	EN 61076-2-104
連接頻率	100
電纜出口	直列式
產品重量	9.1 g
電氣介面 1, 設計	圓形
電氣介面 1, 連接類型	插頭
電氣介面 1, 連接系統	M8x1, A 編碼, 符合 EN 61076-2-104 標準
電氣介面 1, 介面/線芯數	4
電氣介面 1, 安裝類型	螺絲鎖, 規格 9 mm A/F
電氣介面 2, 連接系統	螺紋端子
操作電壓範圍 DC	0 V...30 V
操作電壓範圍 AC	0 V...30 V
40°C 時的額定電流	4 A
抗電湧性	0.8 kV
電纜直徑	3.5 mm...5 mm
標稱導線橫切面積	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
防護等級	IP67
防護等級說明	在組裝好的狀態下
環境溫度	-25 °C...85 °C
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
材料說明	RoHS 合規
污染等級	3
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
外殼材質	PA
外殼顏色	黑色
螺絲緊固鎖的材料	鍍鍍黃銅
電觸頭材料	鍍金黃銅