



氣控閥
J-3-PK-3
訂貨編號: 10772

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位閥，雙電控
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	100 l/min
工作口	PK-3
工作壓力	-0.9 bar...8 bar
結構特點	活塞閘閥
公稱通徑	2.5 mm
逆轉開關時間	7 ms
防爆	必須遵守證書中的資訊！ 防爆區 1 (ATEX) 防爆區 2 (ATEX) 區 21 (ATEX) 區 22 (ATEX)
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	75 g
安裝方式	底座上 安裝框架 具通孔 是否要：
輔助嚮導氣口 12	PK-3
輔助嚮導氣口 14	PK-3
氣動介面，氣口 1	PK-3
氣動介面，氣口 4	PK-3
氣動介面，氣口 5	PK-3
底座材質	黃銅 加強型 PPS
密封件材質	NBR
外殼材質	聚合物 壓鑄鋅