


聯軸器殼體
EAMK-A-D19-28D
訂貨編號: 1087585

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364 區域 III
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
環境溫度	-10 °C...60 °C
產品重量	51 g
介面代碼，驅動器	D19
介面代碼，離合器外殼	28D
材料說明	RoHS 合規