


旋轉/升降模組 EHMB-25-200

訂貨編號: 1095934

FESTO



資料表

特性	值
驅動小齒輪直徑	8 mm
工作行程	0 mm...200 mm
尺寸	25
旋轉角度	無限
時規皮帶齒距	3 mm
安裝位置	可選
減速機類型	齒輪皮帶齒輪單元
結構特點	機電式旋轉/升降模組 具齒輪皮帶
齒輪比	4:1
位置偵測	透過電感式感測器
最大驅動輸出速度	300 1/min
最大驅動輸入速度	1200 1/min
最大速度	1.5 m/s
重複精度	±0.03 °
聲壓度	51 dB(A)
聲壓級提示資訊	含蓋板: 56 [dB (A)]
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364 區域 III
環境溫度	-10 °C...60 °C
轉動慣量	5000 kgcm²
最大輸出扭矩	8.8 Nm
最大驅動扭矩	2.2 Nm
最大進給力 Fx	480 N
與負載無關的摩擦扭矩	0.18 Nm
參考值有效負載, 水平	5000 g
有效負載參考值, 垂直	5000 g
產品重量	3620 g
移動質量	1942 g
驅動軸材質	鋼
材料說明	RoHS 合規
法蘭材料	陽極氧化精製鋁合金
驅動軸材料	高合金不鏽鋼

特性	值
蓋子材料	精製鋁合金 陽極氧化處理
外殼材質	精製鋁合金 陽極氧化
固定件材料	陽極氧化鋁合金
支架材質	陽極氧化精製鋁合金
時規皮帶材質	聚氯丁烯，帶玻璃纖維