


液壓緩衝器  
DYSR-16-20-Y5  
訂貨編號: 1138644

FESTO



資料表

| 特性                  | 值              |
|---------------------|----------------|
| 尺寸                  | 16             |
| 行程                  | 20 mm          |
| 緩衝                  | 可調             |
| 安裝位置                | 可選             |
| 位置偵測                | 無              |
| 最大衝擊速度              | 3 m/s          |
| 室溫下的重置時間            | 0.3 s          |
| 最低環境溫度下的重置時間        | 1 s            |
| 工作模式                | 推<br>單動        |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力     |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 環境溫度                | -10 °C...80 °C |
| 緩衝長度                | 20 mm          |
| 最大停止力               | 1600 N         |
| 每個行程的最大能量消耗         | 32 J           |
| 每小時最大能耗             | 100000 J       |
| 最大殘餘能量              | 0.16 J         |
| 重設力                 | 5.4 N          |
| 最小插入力               | 66 N           |
| 產品重量                | 200 g          |
| 質量範圍                | 160 kg         |
| 安裝方式                | 透過鎖緊螺帽         |
| 材料說明                | RoHS 合規        |
| 密封件材質               | NBR            |
| 外殼材質                | 鍍鋅鋼            |
| 活塞桿材質               | 高合金鋼, 硬化       |