


電磁閥
MFH-5-PK-3-L
訂貨編號: 11546

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	五口二位，單穩態
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	105 l/min
工作口	PK-3
工作壓力	1.5 bar...8 bar
結構特點	提動座
公稱通徑	2.5 mm
密封原理	軟密封
關閉時間	22 ms
打開時間	14 ms
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介質溫度	-10 °C...60 °C
環境溫度	-5 °C...40 °C
產品重量	270 g
安裝方式	底座上 安裝框架 具通孔 是否要：
氣動介面，氣口 1	PK-3
氣動介面，氣口 2	PK-3
氣動介面，氣口 3	PK-3
氣動介面，氣口 4	PK-3
氣動介面，氣口 5	PK-3
材料說明	RoHS 合規
底座材質	鋁 陽極氧化處理
密封件材質	NBR
外殼材質	鋁 陽極氧化