

液壓緩衝缸
DYHR-20-50-Y5
訂貨編號: 1155693

FESTO



資料表

特性	值
尺寸	20
行程	50 mm
緩衝	可調
安裝位置	可選
工作模式	推 單動
位置偵測	無
最大衝擊速度	0.3 m/s
進給速度	0.2 mm/s...100 mm/s
室溫下的重置時間	1 s
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
環境溫度	0 °C...80 °C
最大停止力	2500 N
每個行程的最大能量消耗	125 J
每小時最大能耗	140000 J
最小進給力	250 N
最大進給力	2500 N
最大殘餘能量	0.32 J
重設力	9 N
產品重量	440 g
安裝方式	透過鎖緊螺帽
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	NBR
外殼材質	鋼 鍍鋅
活塞桿材質	硬化 高合金鋼