

單向閥  
H-3/8-B  
訂貨編號: 11690

FESTO



資料表

| 特性                | 值                                      |
|-------------------|----------------------------------------|
| 閥功能               | 止回功能                                   |
| 氣動介面，氣口 1         | G3/8                                   |
| 氣動介面，氣口 2         | G3/8                                   |
| 安裝方式              | 擰入                                     |
| 工作壓力              | 0.04 Mpa...1.2 Mpa<br>0.4 bar...12 bar |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C                         |
| 外殼材質              | 陽極氧化精製鋁合金                              |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]        |
| 安裝位置              | 可選                                     |
| 標準標稱流量 1->2 (6-5) | 2000 l/min                             |
| 工作和嚮導介質說明         | 可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）                  |
| 耐腐蝕等級 CRC         | 2 - 中等耐腐蝕能力                            |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                         |
| 儲存溫度              | -10 °C...60 °C                         |
| 介質溫度              | -10 °C...60 °C                         |
| 嚮導介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]        |
| 最大緊固扭矩            | 20 Nm                                  |
| 產品重量              | 34 g                                   |
| 材料說明              | RoHS 合規                                |
| 密封件材質             | NBR                                    |