


軸向安裝套件 EAMM-A-M80-120G

訂貨編號: 1190774

FESTO



資料表

特性	值
標稱長度	34 mm
安裝位置	可選
最大轉速	5500 1/min
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
儲存溫度	-25 °C...60 °C
相對空氣濕度	0 - 95%
防護等級	IP40
環境溫度	-10 °C...60 °C
慣性動量	151 kgmm ²
可傳遞的扭矩	75 Nm
產品重量	1370 g
介面代碼, 驅動器	M80
介面代碼, 馬達輸入	120G
材料說明	RoHS 合規