


**旋轉氣缸**  
**DSR-12-180-P**  
訂貨編號: 11909

**FESTO**



**資料表**

| 特性                | 值                               |
|-------------------|---------------------------------|
| 尺寸                | 12                              |
| 緩衝角度              | 2.2 deg                         |
| 旋轉角度調節範圍          | 0 deg...180 deg                 |
| 擺角                | 0 deg...180 deg                 |
| 緩衝                | 兩端具有彈性緩衝環/墊                     |
| 安裝位置              | 可選                              |
| 工作模式              | 雙作用                             |
| 結構特點              | 葉片                              |
| 位置偵測              | 無                               |
| 工作壓力              | 2 bar...8 bar                   |
| 6 bar 時的最大旋轉頻率    | 3 Hz                            |
| 工作介質              | 壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L                  |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C                  |
| 6bar 時理論扭矩        | 1 Nm                            |
| 產品重量              | 200 g                           |
| 安裝方式              | 具通孔                             |
| 氣動介面              | M5                              |
| 驅動軸材料             | 鋼<br>鍍鎳                         |
| 密封件材質             | NBR                             |