



嚮導閥
MDH-3/2-24DC
訂貨編號: 119600

FESTO



資料表

特性	值
閥功能	三口二位，常閉，單穩態
驅動方式	電控
寬度	30 mm
標準額定流量（根據 DIN 1343 標準化）	50 l/min
工作口	底座規格 30 mm，符合 ISO 15218 標準
操作電壓	24 V DC 48 V AC
工作壓力	0.1 Mpa...1.6 Mpa 1 bar...16 bar 14.5 psi...232 psi
結構特點	提動座
復位類型	彈簧復位
防護等級	IP65
公稱通徑	1.3 mm
網格尺寸	42 mm
排氣功能	不具節流選項
基於標準	ISO 15218
密封原理	軟密封
安裝位置	可選
符合標準	ISO 15218
手動裝置	按鈕式
嚮導類型	直接
流向	不可逆
搭接	重疊
關閉時間	9 ms
打開時間	11 ms
持續通電率	100%
線圈的特性參數	24 V DC: 6.8 W 48 V AC: 50 Hz, 啟動功率 14.5 VA, 保持功率 9.9 VA 53 V AC: 60 Hz, 啟動功率 15.0 VA, 保持功率 9.3 VA
允許的電壓波動	+/- 10 %
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作（之後須一直潤滑介質工作）

特性	值
耐腐蝕等級 CRC	2 - 中等耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
介質溫度	-15 °C...80 °C
環境溫度	-15 °C...50 °C
產品重量	140 g
電氣介面	類型 A 符合 DIN EN 175301-803 標準
安裝方式	底座上 具通孔
氣動介面，氣口 1	底座
氣動介面，氣口 2	底座
氣動介面，氣口 3	非管式
材料說明	RoHS 合規
密封件材質	FPM