



電磁閥

JMUH-5/2-D-2C-VI

產品代號: 120359

FESTO

用於閩島
將停產的產品，供貨至 2011.



技術參數

特性	值
閥功能	5/2 單電控
寬度	54 mm
工作壓力	-0.9 ... 16 bar
設計結構	活塞滑塊
復位類型	機械彈簧
額定尺寸	13.5 mm
密封原則	軟性
手控裝置	推力
嚮導類型	直接
流量方向	可反向
工作介質	過濾、未潤滑壓縮空氣, 過濾精度 50 µm 過濾、已潤滑的壓縮空氣, 過濾精度 50 µm
介質溫度	-5 ... 50 °C
環境溫度	-5 ... 50 °C
安裝類型	具通孔
氣壓連接, 氣口 1	連接板規格 2 符合 ISO 5599-2標準
氣壓連接, 氣口 2	連接板規格 2 符合 ISO 5599-2標準
氣壓連接, 氣口 3	底座
氣壓連接, 氣口 4	連接板規格 2 符合 ISO 5599-2標準
氣壓連接, 氣口 5	底座