

消音器  
AMTE-M-H-G14  
訂貨編號: 1206623

FESTO



資料表

| 特性                  | 值                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| 安裝位置                | 可選                                                         |
| 套組規格                | 20                                                         |
| 工作壓力                | 0 Mpa...1 Mpa<br>0 bar...10 bar                            |
| 到大氣的流量              | 1000 l/min                                                 |
| 防爆                  | 防爆區 1 (ATEX)<br>防爆區 2 (ATEX)<br>區 21 (ATEX)<br>區 22 (ATEX) |
| 工作介質                | 壓縮空氣, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                           |
| 工作和嚮導介質說明           | 可用潤滑介質工作                                                   |
| 耐腐蝕等級 CRC           | 1 - 低耐腐蝕能力                                                 |
| 油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| 聲壓度                 | 95 dB(A)                                                   |
| 環境溫度                | -40 °C...80 °C                                             |
| 產品重量                | 9.5 g                                                      |
| 氣動介面                | G1/4                                                       |
| 液壓緩衝器插件的材料          | 青銅                                                         |
| 旋入螺釘的材料             | 黃銅                                                         |
| 材料說明                | RoHS 合規                                                    |