

消音器
AMTE-M-LH-N12
訂貨編號: 1206992

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
套組規格	10
工作壓力	0 Mpa...1 Mpa 0 bar...10 bar
到大氣的流量	9240 l/min
工作介質	壓縮空氣，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
工作和嚮導介質說明	可用潤滑介質工作
耐腐蝕等級 CRC	1 - 低耐腐蝕能力
油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
聲壓度	85 dB(A)
環境溫度	-40 °C...80 °C
產品重量	46 g
氣動介面	1/2 NPT
液壓緩衝器插件的材料	青銅
旋入螺釘的材料	黃銅
材料說明	RoHS 合規