


平行安裝組件  
**EAMM-U-60-D32-57A-91**  
訂貨編號: 1210419

**FESTO**



**資料表**

| 特性                | 值                      |
|-------------------|------------------------|
| 尺寸                | 60                     |
| 安裝位置              | 可選                     |
| 齒輪比               | 1:1                    |
| 最大轉速              | 6000 1/min             |
| 油漆濕潤缺陷物質（PWIS）符合性 | VDMA24364-B2-L         |
| 儲存溫度              | -25 °C...60 °C         |
| 相對空氣濕度            | 0 - 95%                |
| 防護等級              | IP40                   |
| 環境溫度              | -10 °C...60 °C         |
| 慣性動量              | 26.7 kgmm <sup>2</sup> |
| 與負載無關的摩擦扭矩        | 0.07 Nm                |
| 可傳遞的扭矩            | 3 Nm                   |
| 產品重量              | 1160 g                 |
| 介面代碼，驅動器          | D32B                   |
| 介面代碼，馬達輸入         | 57A                    |
| 材料說明              | RoHS 合規                |