

電磁線圈

MSN1G-24DC-OD

訂貨編號: 123060

FESTO



資料表

特性	值
安裝位置	可選
最短抓取時間	10 ms
持續通電率	100%
線圈的特性參數	24 V DC: 2.5 W
允許的電壓波動	-15%/+10%
認證	c UL us - 認證 (OL)
油漆濕潤缺陷物質 (PWIS) 符合性	VDMA24364-C1-L
介質溫度	-10 °C...50 °C
防護等級	IP65
環境溫度	-10 °C...50 °C
產品重量	80 g
電氣介面	3 針 類型 A 符合 DIN EN 175301-803 標準
安裝方式	夾緊 透過保持夾 具有附件
外殼材質	PA
電觸頭材料	鋼
線圈材料	銅